

Garant**Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Jeu de ressorts	259044 6
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Taille de queue	25 mm
Vis de levier	259018 11
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Code ISO porte-outils	PCKNR/L 2525M16
Sous-plaquette	259031 35
Longueur de tête L ₁	30 mm
Longueur totale L	150 mm
Levier	259015 12
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 35	259031 35
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
Levier Type 12	259015 12