

**Garant****Porte-outils à levier, à gauche, Carré / plaquette: 32/19mm****Données de commande**

N° commande	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	CN.. 1906..
Longueur totale L	170 mm
Jeu de ressorts	259044 7
Sous-plaquette	259031 36
Levier	259015 13
Vis de levier	259018 13
Jeu de goupilles à ressort	259047 5
Code ISO porte-outils	PCKNR/L 3232P19
Taille de queue	32 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	40 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	40 mm
Taille plaquette	19 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

## Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Levier Type 13	259015 13
Sous-plaquette Type 36	259031 36
VIS DE LEVIER Type 13	259018 13
Jeu de ressorts 10 pièces Type 7	259044 7