



Mini-bande abrasive Ø 90×100 mm, KK770J, Grain: 180



Données de commande

N° commande	568556 180
GTIN	4018875275528
Classe d'article	56V

Description

Exécution:

Le **grain compact** associe de nombreux grains de corindon. La libération constante de nouveaux grains abrasifs permet d'obtenir un **résultat constant** et une longue durée de vie. Pour le **ponçage de finition d'aciers fortement alliés, d'aciers au chrome-nickel, d'alliages de titane, etc.**

Mini-bandes abrasives Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Utilisation:

Sur machines de polissage et satineuses avec roues 568570 / 568577 (Ø alésage 19 mm). Vitesse de rotation maximale: 5000 min⁻¹.

La densité de grain ouverte exige une pression de travail moindre et offre une usure uniforme. Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %

Description technique

Grain	180
Ø bande abrasive	90 mm
Largeur bande abrasive	100 mm
Abrasifs	Corindon
Abréviation de l'abrasif	A

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Référence fabricant	KK770J
Machine motrice	Satineuses
Vitesse de rotation max.	5000 min ⁻¹
Type de produit	Bande abrasive

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Roue Ø 90×100 mm Type AIR	568575 AIR
Roue Ø 90×100 mm Type HARD	568580 HARD
Roue Ø 90×100 mm Type SOFT	568580 SOFT
Roue Ø 90×100 mm Type AIR	568580 AIR