

**Garant****Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	250022 25/16
GTIN	4045197782663
Classe d'article	21T

**Description technique**

Sous-plaquette	259031 35
Longueur totale L	150 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Levier	259015 12
Code ISO porte-outils	PCKNR/L 2525M16
Plaquette adaptée	CN.. 1606..
Taille de queue	25 mm
Vis de levier	259018 11
Jeu de ressorts	259044 6
Jeu de goupilles à ressort	259047 4
Taille plaquette	16 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	75 degré

## Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Levier Type 12	259015 12
Jeu de ressorts 10 pièces Type 6	259044 6
Jeu de poinçons 10 pièces Type 4	259047 4
VIS DE LEVIER Type 11	259018 11
Sous-plaquette Type 35	259031 35