

**Garant****Porte-outils à levier, à droite, Carré / plaquette: 20/09mm****Données de commande**

N° commande	250024 20/09
GTIN	4045197782700
Classe d'article	21T

**Description technique**

Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Vis de levier	259018 6
Code ISO porte-outils	PCSNR/L 2020K09
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Jeu de ressorts	259044 5
Longueur de tête L <sub>1</sub>	26 mm
Taille de queue	20 mm
Sous-plaquette	259031 27
Levier	259015 9
Plaquette adaptée	CN.. 09T3..
Taille plaquette	9 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	45 degré

## Fiche technique

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Levier Type 9	259015 9
Sous-plaquette Type 27	259031 27
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6