

Garant
Fraise grande avance Hi5, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 40/4mm


Données de commande

N° commande	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Très peu de vibrations grâce au pas différentiel.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 10IP**.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø dents D_c	40 mm
Nombre de dents Z	4
Arrosage interne	oui
Ø D_3	25,6 mm
Plaquette adaptée	POMX 0704..
Longueur de col L_1	50 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	1,4 mm
Longueur totale L_{tot}	110 mm
Série	Hi5

Angle d'attaque κ	90 degré
Type de queue	Queue Weldon
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219884
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP