

Ansell**Paire de gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® Solvex® 37-900,
Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094743 10
GTIN	076490447144
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

Gants de protection de catégorie III.

AlphaTec® Solvex®37-900. Gants de qualité supérieure en nitrile pour la manipulation des produits chimiques à haut risque. Nouveau revêtement en nitrile pelliculé alliant résistance à l'usure et protection chimique accrues. Deux fois plus solides que le nitrile de référence, ils établissent de nouveaux records en matière de résistance mécanique contre l'abrasion et le transperçement. Testés à 100%: chaque gant fait l'objet d'un test contre les fuites et autres défauts avant la livraison.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	10
Série	AlphaTec®

Type de gants	Gants de protection contre les produits chimiques
Catégorie de protection	Catégorie III
Contenu	1
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	Hypoallergénique
Classe de protection	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Type A (AJKLOPT)
Résistance aux produits chimiques	AJKLOPT
EN 388	4101X
Matière	Nitrile
Matériau support	Nitril
AQL	0,65
Applications	Polyvalents
Longueur	380 mm
Epaisseur	0,43 mm
Couleur	rouge
Utilisation	réutilisable
Poids	52,6 g
Classe de protection anti-coupure	EF
Revêtement	Nitril
Type de produit	Gants de protection contre les produits chimiques