

**Ansell****Paire de gants résistants aux produits chimiques AlphaTec® 58-435, Taille des gants: 8****Données de commande**

N° commande	094757 8
GTIN	10076490470934
Classe d'article	04P

**Description****Exécution:**

Gants de protection de catégorie III.

AlphaTec® 58-435. Gants de protection en nitrile sans support avec intérieur suédé coton.

Grande flexibilité et liberté de mouvement pour les doigts. Modèle serré assurant une bonne tenue au niveau des paumes. Les gants à revêtement nitrile hautes performances se portent sur la durée et protègent les mains à la perfection des accrocs, de la perforation et de l'abrasion, les manchettes allongées protègent les avant-bras et peuvent-être retournées pour former une gouttière.

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

EN 374:2016: Type A (AJKLOPT)

**Description technique**

Taille des gants	8
Série	AlphaTec®

Type de gants	Gants de protection contre les produits chimiques
Catégorie de protection	Catégorie III
Contenu	12
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Propriété des gants	Hypoallergénique
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans silicone
Classe de protection	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Type A (AJKLOPT)
Résistance aux produits chimiques	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Matière	Nitrile
Matériau support	Nitril
AQL	0,65
Applications	Polyvalents
Longueur	380 mm
Epaisseur	0,4 mm
Couleur	noir / vert
Utilisation	réutilisable
Poids	59 g
Classe de protection anti-coupure	A
Revêtement	Nitril
Type de produit	Gants de protection contre les produits chimiques