## **Ansell**

# Paire de gants anti-coupures et anti-chaleur ActivArmr 70-765, Taille des gants: 11



#### Données de commande

N° commande	094622 11
GTIN	10076490485600
Classe d'article	04P

### **Description**

#### **Exécution:**

**Vantage® 70-765. Gants anti-coupures en Kevlar®** combiné à du cuir de haute qualité sur la paume. Avec **pouce renforcé** et coutures au dos des doigts pour une meilleure protection contre les coupures. Excellente préhension, même en milieu huileux, grâce au cuir de grande qualité.

#### Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Couleur: gris / vert

## **Description technique**

Taille des gants	11
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants anti-chaleur
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index

# Fiche technique

Propriété des gants	Résistance à la flamme niveau X
EN 388:2016	4X43D
EN 407	X1XXXX
Chaleur de contact jusqu'à	200 ℃
Matériau support	Nylon, acrylique, Kevlar®
Variante de revêtement	Aucun revêtement
Couleur	gris / vert
Utilisation	réutilisable
Longueur	235 mm
Contenu	12
Lavage	40 °C couleurs
Applications	Polyvalents
Applications	Heavy Duty
Tricot technologique	10G
Classe de protection anti-coupure	D
Poids	88,7 g
Type de produit	Gants anti-chaleur