

Ansell**Paire de gants anti-coupures et anti-chaueur HyFlex® 11-501, Taille des gants: 8**

Données de commande

N° commande	094625 8
GTIN	10076490492363
Classe d'article	04P

Description

Exécution:

HyFlex® 11-501. Gants anti-coupures à revêtement nitrile, avec protection supplémentaire contre la chaleur et les projections de matière en fusion. **Grande liberté de mouvement** grâce à la technologie Ansell Intercept Technology™. **Antistatiques suivant EN 1149.**

Norme:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	8
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie III
Type de gants	Gants anti-chaueur

Propriété des gants	Résistance à la flamme niveau X
Propriété des gants	sans latex
Propriété des gants	Sans silicone
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Chaleur de contact jusqu'à	100 °C
Matériau support	Lycra®, Kevlar®
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Couleur	turquoise / gris
Matière	Nitril
Utilisation	réutilisable
Longueur	206 mm
Contenu	12
Lavage	40 °C couleurs
Applications	Polyvalents
Tricot technologique	13G
Classe de protection anti-coupure	D
Norme	EN 407
Poids	25,9 g
Type de produit	Gants anti-chaleur