

Ansell**Paire de gants de protection contre le froid ActivArmr® 97-011, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094823 9
GTIN	076490457228
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

ActivArmr® 97-011. Gants d'hiver à revêtement nitrile 3/4, pour la protection contre le vent, l'humidité et le froid. **Bonne préhension** grâce au revêtement rugueux. Avec **tissu double respirant** et **doublure douce**.

Exécution - Descriptif:

ActivArmr® 97-011. Gants d'hiver à revêtement nitrile 3/4, pour la protection contre le vent, les liquides et le froid.

- **Bonnes propriétés de préhension grâce au revêtement rugueux sur la paume.**
- **Bonne visibilité grâce au substrat orange en acrylique polyester.**
- **Avec tissu double respirant et doublure douce.**

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Utilisation - Descriptif:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
Série	ActivArm [®]
Type de gants	Gants de protection contre le froid
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	1
Utilisation	réutilisable
Applications	Polyvalents
Tricot technologique	10G
Classe de protection anti-coupure	A
Longueur	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Matériau support	Acrylique polyester
Matière	Nitril
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement 3/4
Couleur	noir / orange
Poids	72,1 g
Type de produit	Gants de protection contre le froid