

Ansell**Paire de gants de protection contre le froid ActivArmr® 97-011, Taille des gants: 10****Données de commande**

| | |
|------------------|-------------|
| N° commande | 094823 10 |
| GTIN | 76490039806 |
| Classe d'article | 04P |

Description**Exécution:**

ActivArmr® 97-011. Gants d'hiver à revêtement nitrile 3/4, pour la protection contre le vent, l'humidité et le froid. **Bonne préhension** grâce au revêtement rugueux. Avec **tissu double respirant** et **doublure douce**.

Exécution - Descriptif:

ActivArmr® 97-011. Gants d'hiver à revêtement nitrile 3/4, pour la protection contre le vent, les liquides et le froid.

- **Bonnes propriétés de préhension grâce au revêtement rugueux sur la paume.**
- **Bonne visibilité grâce au substrat orange en acrylique polyester.**
- **Avec tissu double respirant et doublure douce.**

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Utilisation - Descriptif:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Remarque(s) - Descriptif:

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Taille des gants | 10 |
| Série | ActivArm [®] |
| Type de gants | Gants de protection contre le froid |
| Catégorie de protection | Catégorie II |
| Contenu | 6 |
| Utilisation | réutilisable |
| Applications | Polyvalents |
| Tricot technologique | 10G |
| Classe de protection anti-coupure | A |
| Longueur | 240 mm |
| EN 388 | 4132A |
| EN 511 | 010 |
| Matériau support | Acrylique polyester |
| Matière | Nitril |
| Revêtement | Nitril |
| Variante de revêtement | Revêtement 3/4 |
| Couleur | noir / orange |
| Poids | 72,1 g |
| Type de produit | Gants de protection contre le froid |