

**Aspirateur eau-poussières AERO, Référence fabricant: 21-01****Données de commande**

N° commande	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Classe d'article	07C

Description**Exécution:**

Aspirateur eau-poussières robuste et puissant avec système de raccordement de tuyau souple (MultiFit) pour accomplir des tâches de nettoyage professionnelles. **Taux de séparation > 99,9%**. Aspirateur universel compact avec **système de décolmatage de filtre Push & Clean**.

Livraison:

Avec flexible d'aspiration, tube coudé, filtre humide et élément filtrant lavable (PET).

Remarque(s):

Autres aspirateurs de sécurité pour chaque classe de danger (poussières nocives pour la santé ou explosives) disponibles sur demande (classe L, M, H).

Description technique

Fonction de soufflage	oui
Poids	7,5 kg
Débit volumique d'air	60 l/s
Volume du récipient	20 l
Largeur	385 mm

Longueur flexible d'aspiration	2,5 m
Nombre de moteurs	1
Hauteur	505 mm
Puissance absorbée	1250 W
Longueur	375 mm
Ø tuyau	32 mm
Référence fabricant	AERO 21-01 PC
Taux de séparation	99,9 %
Dépression	210 mbar
Longueur câble	5 m
Niveau sonore	64 dB(A)
Décolmatage de filtre	Système Push & Clean
Systèmes de filtrage	Élément filtrant en PET
Particularité	Compact
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Tube prolongateur en inox Référence fabricant 8074	078556 8074
Embout universel, larg. 400 mm Référence fabricant 3666	078555 3666