

**Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X3****Données de commande**

N° commande	966520 2X3
GTIN	4045197795922
Classe d'article	92L

Description**Exécution:**

Marches et montants en aluminium avec assemblage vissé marches-montants solide, marches striées de 80 mm de profondeur. Grande stabilité grâce à sa conception conique. Pieds antidérapants. Inclinaison de l'échelle 20°. Ecartement entre les marches 235 mm.

Norme:

Gemäß DIN EN 131.

Description technique

Amplitude au sol	0,43 m
Accessibilité	des deux côtés
Poids	4,4 kg
Hauteur de travail env.	2,25 m
Longueur échelle	0,69 m
Exécution marchepied	étage

Longueur L	0,69 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes