

**Echelle pliante à double accès, Nombre de marches: 2X4****Données de commande**

N° commande	966520 2X4
GTIN	4045197795939
Classe d'article	92L

Description**Exécution:**

Marches et montants en aluminium avec assemblage vissé marches-montants solide, marches striées de 80 mm de profondeur. Grande stabilité grâce à sa conception conique. Pieds antidérapants. Inclinaison de l'échelle 20°. Ecartement entre les marches 235 mm.

Norme:

Gemäß DIN EN 131.

Description technique

Longueur échelle	0,93 m
Poids	5,8 kg
Accessibilité	des deux côtés
Hauteur de travail env.	2,5 m
Amplitude au sol	0,46 m
Exécution marchepied	étage

Longueur L	0,93 m
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles pliantes