



Equerre à chapeau Précision 2, Longueur branche: 1000X500mm



Données de commande

N° commande	452600 1000X500
GTIN	4045197205865
Classe d'article	42F

Description

Exécution:

Côtés plats et chants rectifiés. Surfaces de contrôle rectifiées.

Utilisation:

Pour travaux courants en atelier.

Précision:

DIN 875 / 2 – Tolérance angulaire p. ex. pour des dimensions de 100×70 = 0,030 mm.

Norme: DIN 875

Perpendicularité: 0,12 mm

Section des branches: 50×10 mm

Description technique

Perpendicularité	0,12 mm
Section des branches	50×10 mm
Longueur branche	1000×500 mm
Norme	DIN 875
Précision	2

Type de produit

Equerres à chapeau

Services

Marquage inscription au laser Type

018940