

**Plate-forme de travail avec pieds repliables, Hauteur plate-forme: 500 mm****Données de commande**

N° commande	966540 500
GTIN	4045197795984
Classe d'article	92L

**Description****Exécution:**

Marches en aluminium et plate-forme en tôle armée en aluminium. Pieds repliables et munis de sabots en caoutchouc antidérapant.

**Norme:****Gemäß DIN EN 131.**

Charge admissible échelles et plates-formes: 150 kg

Hauteur de travail env.: 2,5 m

Hauteur de plate-forme: 0,5 m

Largeur plate-forme: 1300 mm

Profondeur plate-forme: 290 mm

Poids: 7,5 kg

**Description technique**

Poids	7,5 kg
Hauteur de plate-forme	0,5 m
Profondeur plate-forme	290 mm
Hauteur de travail env.	2,5 m
Largeur plate-forme	1300 mm
Charge admissible échelles et plates-formes	150 kg
Type de produit	Echelles plates-formes

