

HEDI

Enrouleur de câble plastique pour F, B, PL et CZ, Type: 40B



Données de commande

| | |
|------------------|------------|
| N° commande | 081127 40B |
| GTIN | |
| Classe d'article | 08B |

Description

Exécution:

Les enrouleurs de câbles Hedi® sont synonymes de qualité "Made in Germany" et de longévité. Le corps de l'enrouleur est spécialement conçu pour un guidage de câble optimisé. L'interrupteur d'arrêt de rotation intégré empêche toute rotation accidentelle de l'enrouleur. Tous les enrouleurs de câbles sont équipés de disjoncteurs thermiques.

• Protection contre la surchauffe.

Avec couvercles à fermeture automatique. Pour une utilisation **permanente** à l'extérieur.

Conforme à DGUV I 203-005 (anciennement BGI 600).

Câble blindé PU Plus.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Description technique

| | |
|---------------------|--------------|
| Matériau câble | Câble blindé |
| Longueur câble | 40 m |
| Conception du câble | 3G1,5 |

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Indice de protection IP | IP 44 |
| Puissance nominale déroulé | 3500 (16 A) W |
| Classe de câble | H07BQ-F |
| Matériau boîtier | Plastique |
| Nombre de prises | 3 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Système de diagnostic disponible | oui |
| Type de produit | Enrouleurs de câble |