

uvex**Paire de gants uvex C500 XG, Taille des gants: 9**

Données de commande

N° commande	094555 9
GTIN	4048612040065
Classe d'article	04W

Description

Exécution:

C500 XG. Grâce à leur **revêtement intégral** en élastomère hautes performances, ces gants anti-coupures sans silicone sont bien adaptés aux travaux lourds dans des environnements huileux, graisseux et mouillés. Le revêtement Xtra Grip garantit une **bonne prise lors des manipulations dans l'huile**.

uvex série 500. Gants anti-coupures fiables avec technologie Bamboo TwinFlex®, en viscose de bambou, HPPE et polyamide, pour un port agréable et un confort de port optimal.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
Série	uvex C500
Type de gants	Gants anti-coupures

Catégorie de protection	Catégorie II
Propriété des gants	Sans silicone
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42C
Matériau support	Polyamide, HPPE, verre, bambou, viscose
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Revêtement complet
Applications	Heavy Duty
Couleur	anthracite / citron vert
Poids	93 g
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures