



## Coffret de douilles, 1/4; carré 3/8 pouce 48 pièces



### Données de commande

N° commande	630006
GTIN	4018754260539
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M14.

Pour bougies d'allumage 16 mm.

Pour vis à fente avec filetage M1,6 – M5.

Pour vis Phillips avec filetage M2 – M6.

Pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M10.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

#### Livraison:

Douilles 6 pans 1/4 pouce: 8 pièces 631000 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9

Douilles 6 pans 3/8 pouce: 12 pièces 637200 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Douille pour bougie d'allumage 3/8 pouce: 1 pièce 637310 réf. 16

Embouts pour vis Phillips C 6,3: 3 pièces 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25

Embouts pour Pozidriv C 6,3: 1 pièce 675320 réf. 2/25

Embouts pour vis à fente C 6,3: 6 pièces 675250 réf. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Embouts pour 6 pans creux C 6,3: 5 pièces 675240 réf. 3; 4; 5; 6; 8

Pièce intermédiaire pour embouts: 2 pc. similaires à 676800 réf. 4/4; 8/4

Adaptateur 3/8 pouce: 1 pièce 649505 réf. 3

Poignée transversale 3/8 pouce: 1 pièce 635700 réf. 165

Poignée emmanchée 1/4 pouce: 1 pièce 632800 réf. 150

Rallonge 1/4 pouce: 1 pièce 632400 réf. 150

Rallonges 3/8 pouce: 2 pièces 635400 réf. 75; 240

Cardan 1/4 pouce: 1 pièce 633500 réf. 1/4

Cardan 3/8 pouce: 1 pièce 636200 réf. 3/8

Cliquet 1/4 pouce: 1 pièce 632000 réf. 1/4

Cliquet 3/8 pouce: 1 pièce 635000 réf. 3/8

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

## Description technique

Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis Pozidriv
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-22 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-8 mm
Nombre de pièces	48
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	413 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	57 mm
Avec QuickRelease	non
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631000 4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631000 4,5
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635400 240

Poignée emmanchée, 1/4 pouce Longueur totale mm	632800
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675310 2/25
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 13 mm	637200 13
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 6 mm	675240 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631000 9
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 19 mm	637200 19
Embout pour Pozidriv, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 2/25 mm	675320 2/25
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 15 mm	637200 15
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 17 mm	637200 17
Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 8 mm	675250 8
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636200 3/8
Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 4 mm	675250 4
Cardan, 1/4 pouce Type 1/4	633500 1/4
Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 6,5 mm	675250 6,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631000 8
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 22 mm	637200 22
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 4 mm	675240 4
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 1/25 mm	675310 1/25
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631000 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631000 5
Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 3 mm	675250 3
Réducteur Type 3	649505 3
Embout pour vis à fente, 1/4 pouce C 6,3 Largeur de lame 5,5 mm	675250 5,5

Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce Ouverture 16 mm	637310 16
Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Taille empreinte cruciforme / Longueur totale 3/25 mm	675310 3/25
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 14 mm	637200 14
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 11 mm	637200 11
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 18 mm	637200 18
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632400 150
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 21 mm	637200 21
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 16 mm	637200 16
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 10 mm	637200 10
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 3 mm	675240 3
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631000 5,5
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 5 mm	675240 5
DOUILLE 6 PANS 3/8 POUCE Ouverture 12 mm	637200 12
Embout pour 6 pans, 1/4 pouce C 6,3profil Hex-Plus Hexagonal 8 mm	675240 8
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635400 75
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 165 mm	635700 165
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631000 7