



## Coffret de douilles QuickRelease, carré 1/4 pouce 22 pièces



### Données de commande

N° commande	630291
GTIN	4018754261550
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

**QuickRelease** – Le cliquet, la rallonge, le cardan et les douilles forment une **unité solidement assemblée**. Desserrage rapide et aisé de l'assemblage par simple pression sur un bouton.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 – M8 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M8.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

#### Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces 631000 réf. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631700 réf. 3; 4; 5; 6

Poignée transversale QR: 1 pièce 633050 réf. 116

Poignée emmanchée QR: 1 pièce 632950 réf. 150

Rallonge QR: 1 pièce 632545 réf. 150

Cardan QR: 1 pièce 633550 réf. 1/4

Cliquet QR: 1 pièce 632355 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 3,5-13 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6 mm

## Description technique

Nombre de pièces	22
Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	3,5-13 mm
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur	227 mm
Largeur	131 mm
Hauteur	57 mm
Avec QuickRelease	oui
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631000 5,5
Poignée transversale, 1/4 pouce QuickRelease Longueur totale 116 mm	633050 116
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631000 11
Cliquet de précision réversible, 1/4" avec éjecteur QuickRelease Type 1/4	632355 1/4
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631000 12
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631000 5
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longue Hexagonal 4 mm	631700 4
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631000 10
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631000 9
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longue Hexagonal 3 mm	631700 3

Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longue Hexagonal 6 mm	631700 6
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631000 4
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 3,5 mm	631000 3,5
Rallonge, 1/4" QuickRelease Longueur totale 150 mm	632545 150
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631000 13
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631000 6
Douilles tournevis 6 pans 1/4 pouce longue Hexagonal 5 mm	631700 5
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631000 8
Cardan 1/4 pouce QuickRelease Type 1/4	633550 1/4
Poignée emmanchée 1/4 pouce QuickRelease Longueur totale 150 mm	632950 150
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631000 4,5
Douilles 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631000 7