



Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 30 pièces, Type:



Données de commande

N° commande	630366
GTIN	4018754260614
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis / écrous gs_profil_6kant-einsatz M2–M8

et pour vis à 6 pans creux gs_profil_6kant M4–M8.

Pour vis cruciforme gs_profil_phillips M2–M6 et pour vis à tête fendue gs_profil_schlitz M2,5–M5.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631000 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Douilles tournevis 6 pans: 4 pièces 631700 réf. 3; 4; 5; 6

Embouts de tournevis pour Phillips: 3 pièces 675310 réf. 1; 2; 3

Embouts de tournevis à fente: 4 pièces 675250 réf. 3,5; 4; 5,5; 8

Embout porte-outils: 1 pièce similaire 676800 réf. 4/4

Poignée transversale: 1 pc. 633000

Poignée emmanchée: 1 pc. 632800

Rallonges: 2 pièces 632400 réf. 50; 150

Cardan: 1 pc. 633500

Cliquet: 1 pc. 632000

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Longueur: 322 mm

Largeur: 134 mm

Hauteur: 57 mm

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-13 mm

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-6 mm

Description technique

Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-6 mm
Nombre de pièces	30
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	4-13 mm
Dim. ouvertures de clés	métrique
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Longueur	322 mm
Largeur	134 mm
Hauteur	57 mm