



Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 33 pièces, métriques / en pouces



Données de commande

N° commande	630661
GTIN	4018754260645
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M1,6 – M8.

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage jusqu'à 3/8 pouce (dimensions américaines).

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Livraison:

Douilles 6 pans: 15 pièces 631000

Réf. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Douilles 6 pans: 10 pièces 631100

Réf. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16

Poignée transversale: 1 pièce 633000 réf. 116

Poignée emmanchée: 1 pièce 632800 réf. 150

Rallonges: 2 pièces 632400

Réf. 50; 150

Rallonge flexible: 1 pièce 632500 réf. 150

Poignée articulée: 1 pièce

Cardan: 1 pièce 633500 réf. 1/4

Cliquet: 1 pièce 632000 réf. 1/4

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Dim. ouvertures de clés	métrique / en pouces
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	3,2-14 mm
Nombre de pièces	33
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	3/16-9/16 pouce
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Longueur	322 mm
Largeur	135 mm
Hauteur	57 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4,5 mm	631000 4,5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 7 mm	631000 7
Cardan, 1/4 pouce Type 1/4	633500 1/4
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 6 mm	631000 6
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 3,5 mm	631000 3,5
Rallonge, 1/4" Longueur totale 150 mm	632400 150
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 8 mm	631000 8
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 10 mm	631000 10
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 13 mm	631000 13
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5,5 mm	631000 5,5
Poignée transversale, 1/4 pouce Longueur totale mm	633000
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 9 mm	631000 9
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 12 mm	631000 12
Poignée emmanchée, 1/4 pouce Longueur totale mm	632800
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 4 mm	631000 4

Rallonge, 1/4" Longueur totale 50 mm	632400 50
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 11 mm	631000 11
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 14 mm	631000 14
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 5 mm	631000 5
Douille 6 pans, 1/4 pouce Ouverture 3,2 mm	631000 3,2