



## Coffret de douilles QuickRelease, carré 3/8 pouce 19 pièces



### Données de commande

N° commande	633991
GTIN	4018754260683
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Coffret **QuickRelease** dans un boîtier en plastique ABS incassable avec logements en mousse. Le cliquet, la rallonge, le cardan et les douilles forment **un ensemble**. Desserrage rapide et aisé de l'assemblage par simple pression sur un bouton.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M14.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

#### Livraison:

Douilles 12 pans: 14 pièces 637000

Réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Poignée transversale QR: 1 pièce 635750

Rallonges QR: 2 pièces 635645 réf. 75; 240

Cardan QR: 1 pièce 636250

Cliquet QR: 1 pièce 635155

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 57 mm

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 8-22 mm

### Description technique

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	8-22 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Nombre de pièces	19
Dim. ouvertures de clés	métrique
Longueur	322 mm
Largeur	134 mm
Hauteur	57 mm
Avec QuickRelease	oui
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 19 mm	637000 19
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 22 mm	637000 22
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 13 mm	637000 13
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 16 mm	637000 16
Cardan 3/8 pouce QuickRelease Type 3/8	636250 3/8
Rallonge, 3/8" QuickRelease Longueur totale 240 mm	635645 240
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 15 mm	637000 15
Poignée transversale, 3/8 pouce QuickRelease Longueur totale 165 mm	635750 165
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 11 mm	637000 11
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 21 mm	637000 21
Cliquet de précision réversible, 3/8" avec éjecteur QuickRelease Type	635155
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 9 mm	637000 9
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 17 mm	637000 17
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 10 mm	637000 10
Rallonge, 3/8" QuickRelease Longueur totale 75 mm	635645 75

Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 12 mm	637000 12
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 14 mm	637000 14
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 18 mm	637000 18
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 8 mm	637000 8