



Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 33 pièces, métriques / en pouces



Données de commande

N° commande	634711
GTIN	4018754260430
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M4 – M14, pour vis / écrous avec filetage jusqu'à 9/16 pouce (dimensions américaines).

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans: 16 pièces 637000

Réf. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Douilles 12 pans: 12 pièces 637100 réf. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8

Poignée transversale: 1 pièce 635700

Rallonges: 2 pièces 635400 réf. 75; 240

Cardan: 1 pièce 636200

Cliquet: 1 pièce 635000

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 57 mm

Carré d'entraînement: 3/8 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 7-22 mm

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 1/4-7/8 pouce

Description technique

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	7-22 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	1/4-7/8 pouce
Dim. ouvertures de clés	métrique / en pouces
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Nombre de pièces	33
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Longueur	413 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	57 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 18 mm	637000 18
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 3/8 Pouces	637100 3/8
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 7/16 Pouces	637100 7/16
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 13 mm	637000 13
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 11/32 Pouces	637100 11/32
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 9/16 Pouces	637100 9/16
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 5/16 Pouces	637100 5/16
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 9 mm	637000 9
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635400 240
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 15 mm	637000 15
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636200 3/8
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 165 mm	635700 165
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 20 mm	637000 20
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 7 mm	637000 7
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635400 75

Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 11 mm	637000 11
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 17 mm	637000 17
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 3/4 Pouces	637100 3/4
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 5/8 Pouces	637100 5/8
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 19 mm	637000 19
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 16 mm	637000 16
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 12 mm	637000 12
Cliquet réversible, 3/8" Type	635000
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 14 mm	637000 14
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 1/2 Pouces	637100 1/2
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 10 mm	637000 10
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 21 mm	637000 21
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 22 mm	637000 22
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 1/4 Pouces	637100 1/4
Douille 12 pans 3/8 pouce Ouverture 11/16 Pouces	637100 11/16
Douille 12 pans, 3/8 pouce Ouverture 8 mm	637000 8