



Coffret de douilles dimensions américaines, carré 1/2 pouce 23 pièces



Données de commande

N° commande	638711
GTIN	4018754260966
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage jusqu'à 3/4 pouce (dimensions américaines).

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans: 17 pièces 642400

Réf. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4

Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300

Rallonges: 3 pièces 641000 réf. 50; 130; 255

Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2

Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Hauteur: 64 mm

Carré d'entraînement: 1/2 pouce

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 3/8-1.1/4 pouce

Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
-----------------------	------------------------

Dim. ouvertures de clés	en pouces
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	3/8-1.1/4 pouce
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Nombre de pièces	23
Longueur	454 mm
Largeur	253 mm
Hauteur	64 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 11/16 pouce	642400 11/16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1.1/8 pouce	642400 1.1/8
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641000 255
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1.3/16 pouce	642400 1.3/16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 5/8 pouce	642400 5/8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 15/16 pouce	642400 15/16
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641000 130
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 3/4 pouce	642400 3/4
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 7/16 pouce	642400 7/16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1.1/4 pouce	642400 1.1/4
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 9/16 pouce	642400 9/16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1.1/16 pouce	642400 1.1/16
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 300 mm	641300 300
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 13/16 pouce	642400 13/16
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 25/32 pouce	642400 25/32
Rallonge, 1/2" Longueur totale 50 mm	641000 50
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1 pouce	642400 1
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 1/2 pouce	642400 1/2

Cliquet réversible, 1/2" Type	640100
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 3/8 pouce	642400 3/8
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 19/32 pouce	642400 19/32
Douille 12 pans, 1/2 pouce Ouverture 7/8 pouce	642400 7/8
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641600 1/2