



Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 15 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	633816 6
GTIN	4018754260713
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 6 pans 637200.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M12.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 11 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Rallonges: 2 pièces 635400 réf. 75; 240

Cardan: 1 pièce 636200

Cliquet: 1 pièce 635000

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	8-19 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Nombre de pièces	15
Dim. ouvertures de clés	métrique
Emballage	Coffret en plastique ABS

Longueur	322 mm
Largeur	134 mm
Hauteur	57 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635400 240
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635400 75
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636200 3/8