



## Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 19 pièces, Type: 6



### Données de commande

N° commande	633916 6
GTIN	4018754260737
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 6 pans 637200.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M14.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

#### Livraison:

Douilles: 14 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Poignée transversale: 1 pièce 635700

Rallonges: 2 pièces 635400 réf. 75; 240

Cardan: 1 pièce 636200

Cliquet: 1 pièce 635000

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

### Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Dim. ouvertures de clés	métrique
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	8-22 mm
Nombre de pièces	19
Carré d'entraînement	3/8 pouce

Longueur	322 mm
Largeur	134 mm
Hauteur	57 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 165 mm	635700 165
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635400 240
Cliquet réversible avec manche court, 1/4"	632600
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635400 75