



Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 24 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	634316 6
GTIN	4018754260454
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 6 pans 637200.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 – M12, pour bougies d'allumage et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 – M12.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles 12 pans ou 6 pans: 11 pièces réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Douilles pour bougies d'allumage: 1 pièce 637310 réf. 16

Douilles tournevis 6 pans: 7 pièces 637600 réf. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Poignée transversale: 1 pièce 635700

Rallonges: 2 pièces 635400 réf. 75; 240

Cardan: 1 pièce 636200

Cliquet: 1 pièce 635000

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis 6 pans

Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de pièces	24
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans	3-10 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	8-19 mm
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	413 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	57 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 3 mm	637600 3
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 7 mm	637600 7
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 6 mm	637600 6
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 8 mm	637600 8
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 4 mm	637600 4
Rallonge, 3/8" Longueur totale 75 mm	635400 75
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 10 mm	637600 10
Poignée transversale, 3/8 pouce Longueur totale 165 mm	635700 165
Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce Hexagonal 5 mm	637600 5
Rallonge, 3/8" Longueur totale 240 mm	635400 240
Douille pour bougies d'allumage 3/8 pouce Ouverture 16 mm	637310 16
Cardan, 3/8 pouce Type 3/8	636200 3/8