



## Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 22 pièces, Type: 12



### Données de commande

N° commande	637816 12
GTIN	4018754260898
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

**Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires** suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 12 pans 642100.

#### Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

#### Livraison:

Douilles: 16 pièces réf. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Poignée transversale: 1 pièce 641300

Rallonges: 3 pièces 641000 réf. 75; 130; 255

Cardan: 1 pièce 641600

Cliquet: 1 pièce 640100

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

### Description technique

Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans	10-32 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de pièces	22

Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Emballage	Coffret en plastique ABS
Longueur	454 mm
Largeur	253 mm
Hauteur	64 mm
Type de produit	Clé à douilles

## Accessoires

Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641000 130
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641600 1/2
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641000 255
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 300 mm	641300 300
Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641000 75