



Jeu de clés à douilles, carré 1/2" 28 pièces, Type: 6



Données de commande

N° commande	637916 6
GTIN	4018754260850
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant **DIN 3122 / 3123**; **douilles** suivant **DIN 3124**. Carrés mâles / femelles suivant **DIN 3120**. Avec douilles 6 pans 642200.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M6 – M22.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 22 pièces réf. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

Poignée transversale: 1 pièce 641300 réf. 300

Rallonges: 3 pièces 641000 réf. 75; 130; 255

Cardan: 1 pièce 641600 réf. 1/2

Cliquet: 1 pièce 640100 réf. 1/2

Présentation dans: Coffret en plastique ABS

Description technique

Dim. ouvertures de clés	métrique
Nombre de pièces	28
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans	8-32 mm

Carré d'entraînement	1/2 pouce
Longueur	454 mm
Largeur	253 mm
Hauteur	64 mm
Type de produit	Clé à douilles

Accessoires

Rallonge, 1/2" Longueur totale 75 mm	641000 75
Rallonge, 1/2" Longueur totale 255 mm	641000 255
Poignée transversale, 1/2 pouce Longueur totale 300 mm	641300 300
Rallonge, 1/2" Longueur totale 130 mm	641000 130
Cardan, 1/2 pouce Type 1/2	641600 1/2