



Projecteur à LED, 230 V, Puissance absorbée: 26W



Données de commande

N° commande	081265 26
GTIN	5708997354407
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.

- **Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.**
- **Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite, longue durée de vie.**
- **Agréées pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.**

Lampes de travail NOVA avec poignée intégrée. LED COB haute puissance avec fonction de variation d'éclairage sur 5 niveaux, pivotante.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Puissance absorbée	29 W
Flux lumineux	400 - 4000 lm
Indice de protection IP	IP 67
Puissance	6000 K

Poids	2380 g
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	100 - 240 V
Largeur totale	88 mm
Longueur totale	235 mm
Hauteur totale	233 mm
Longueur câble de raccordement	5 m
Zone ATEX	aucune
Référence fabricant	NOVA 4K
Attribut des noms de produit	230 V
Type de produit	Projecteur