



Lampe de travail sans fil à LED, Type: 42



Données de commande

N° commande	081254 42
GTIN	5708997354438
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.

- **Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.**
- **Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite, longue durée de vie.**
- **Agréées pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.**

Lampes de travail NOVA avec poignée intégrée. LED COB haute puissance avec fonction de variation d'éclairage sur 5 niveaux, pivotante. Grâce au double système, utilisation aussi bien comme projecteur sans fil mobile qu'avec un câble secteur. Indication de l'état de charge, affichage de la durée restante, intensité variable sur 5 niveaux.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec chargeur.

Description technique

Capacité de la batterie	5,2 Ah
-------------------------	--------

Nombre de batteries incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Tension de la batterie	11,1 V
Type de batterie	Lithium-ion
Flux lumineux	600 - 6000 lm
Zone ATEX	aucune
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Durée d'éclairage	1 - 12 h
Largeur totale	92 mm
Longueur totale	275 mm
Hauteur totale	275 mm
Valeur CRI	80
Poids	2600 g
Puissance absorbée	42 W
Référence fabricant	NOVA 5K 42W
Type de produit	Lampes de travail