

**Bande abrasive nylon (A) DF-BL, 13×457 mm, Comparaison grain: 100****Données de commande**

N° commande	558477 100
GTIN	40446719327607
Classe d'article	53M

Description**Exécution:**

Bande sans fin toile abrasive nylon solide et flexible avec **stabilité élevée des arêtes**.

Utilisation:

Pour l'ébavurage, le matage et la finition. Le **support de tissu à faible étirement** convient particulièrement pour les fortes sollicitations sur les ponceuses pneumatiques.

Description technique

Comparaison grain	100
Couleur	brun
Exécution	A coarse
Degré de finesse	grossier
Série	DF-BL
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Largeur bande abrasive	13 mm
Longueur bande abrasive	457 mm
Attribut des noms de produit	13x457 mm
Type de produit	Bandes abrasives en non-tissé(Vlies)

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée	20-25 m/s	
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	20 m/s	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	20 m/s	P
Acier < 55 HRC	adaptée	20 m/s	H
Acier < 60 HRC	adaptée	20 m/s	H
Acier < 67 HRC	adaptée	20 m/s	H
INOX	adaptée	20 m/s	
Ti	adaptée	20 m/s	
Fonte GG(G)	adaptée	20 m/s	K
CuZn	adaptée	20 m/s	N
Plastique, PRFV	adaptée	20 m/s	
Bois	adaptée	20 m/s	
Peinture	adaptée	20 m/s	
Uni	adaptée	20 m/s	
à sec	adaptée		