

**Bande abrasive nylon (A) DF-BL, 13×457 mm, Comparaison grain: 180****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 558477 180 |
| GTIN | 4046719343904 |
| Classe d'article | 53M |

Description**Exécution:**

Bande sans fin toile abrasive nylon solide et flexible avec **stabilité élevée des arêtes**.

Utilisation:

Pour l'ébavurage, le matage et la finition. Le **support de tissu à faible étirement** convient particulièrement pour les fortes sollicitations sur les ponceuses pneumatiques.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Comparaison grain | 180 |
| Degré de finesse | moyen |
| Couleur | rouge |
| Exécution | A medium |
| Série | DF-BL |
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Largeur bande abrasive | 13 mm |
| Longueur bande abrasive | 457 mm |
| Attribut des noms de produit | 13x457 mm |
| Type de produit | Bandes abrasives en non-tissé(Vlies) |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | 20-25 m/s | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | 20 m/s | P |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | 20 m/s | P |
| Acier < 55 HRC | adaptée | 20 m/s | H |
| Acier < 60 HRC | adaptée | 20 m/s | H |
| Acier < 67 HRC | adaptée | 20 m/s | H |
| INOX | adaptée | 20 m/s | |
| Ti | adaptée | 20 m/s | |
| Fonte GG(G) | adaptée | 20 m/s | K |
| CuZn | adaptée | 20 m/s | N |
| Plastique, PRFV | adaptée | 20 m/s | |
| Bois | adaptée | 20 m/s | |
| Peinture | adaptée | 20 m/s | |
| Uni | adaptée | 20 m/s | |
| à sec | adaptée | | |