



## Micromètre d'intérieur XT, Plage de mesure: 4-5mm



### Données de commande

N° commande	428500 4-5
GTIN	5051102212346
Classe d'article	46B

### Description

#### Exécution:

**Micromètres d'intérieur XT** à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Modèle "Micro" avec résolution optimisée de 2 µm.

#### Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

#### Accessoire(s):

Bagues de réglage 484030, rallonge 428510.

#### Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

#### Attention:

Micromètre d'intérieur XT pour **mesure 2 points**.

### Description technique

Erreur admissible	0,004 mm
Lecture	0,002 mm
Dim. a	0 mm
Profondeur de mesure standard	18 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm

Métrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 20 mm	022500 20
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

### Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 5 mm	484030 5
--	----------