



Jeu de micromètres d'intérieur XT, Plage de mesure: 2-3mm



Données de commande

N° commande	428550 2-3
GTIN	5051102212063
Classe d'article	46B

Description

Exécution:

Micromètres d'intérieur XT à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Modèle "Micro" avec résolution optimisée de 2 µm.

Utilisation:

Trous borgnes et débouchants.

Livraison:

Micromètres d'intérieur 428500, bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

Accessoire(s):

Bagues de contrôle 48 4030, rallonge 42 8510.

Pièce(s) de rechange:

Têtes de mesure 428605.

Attention:

Jeu de micromètres d'intérieur XT pour **mesure 2 points**.

Description technique

Nombre de micromètres	2
Nombre de bagues de réglage	1

Ø bague de contrôle	2,5 mm
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 2-6 mm	020550 2-6
--	------------

Accessoires

Micromètre d'intérieur XT Plage de mesure 2,5-3 mm	428500 2,5-3
Micromètre d'intérieur XT Plage de mesure 2-2,5 mm	428500 2-2,5
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 3 mm	484030 3