



## Jeu de micromètres d'intérieur XT, Plage de mesure: 3-6mm



### Données de commande

N° commande	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Classe d'article	46B

### Description

**Exécution:**

**Micromètres d'intérieur XT** à 3 touches. Broche de mesure trempée et rectifiée. Tambour micrométrique avec graduation noire, toutes les pièces de lecture chromées mates. Limiteur de couple à friction pour une force de mesure régulière. Tous les appareils avec numéro de série et certificat d'étalonnage. Modèle "Micro" avec résolution optimisée de 2  $\mu$ m.

**Utilisation:**

Trous borgnes et débouchants.

**Livraison:**

Micromètres d'intérieur 428500, bagues de réglage avec certificat d'étalonnage UKAS.

**Accessoire(s):**

Bagues de contrôle 48 4030, rallonge 42 8510.

**Pièce(s) de rechange:**

Têtes de mesure 428605.

**Attention:**

Jeu de micromètres d'intérieur XT pour **mesure 2 points**.

### Description technique

Ø bague de contrôle	4 / 5 mm
Nombre de micromètres	3

Nombre de bagues de réglage	2
Norme	DIN 863
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	S6
Type de produit	Micromètre 3 touches

### Services

Etalonnage Jeu de micromètres d'intérieur Plage de mesure 2-6 mm	020550 2-6
--	------------

### Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 4 mm	484030 4
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 6 mm	484030 6
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 5 mm	484030 5
Micromètre d'intérieur XT Plage de mesure 3-4 mm	428500 3-4
Micromètre d'intérieur XT Plage de mesure 4-5 mm	428500 4-5
Micromètre d'intérieur XT Plage de mesure 5-6 mm	428500 5-6