

Pige de contrôle individuelle, acier inoxydable Classe de tolérance 1, Type: 1



Données de commande

N° commande	483914 1
GTIN	2050001864451
Classe d'article	48A

Description

Exécution:

Pige de contrôle en acier inoxydable, trempé (58-62 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de \varnothing 1,50, marquage sur l'enveloppe; à partir de \varnothing 3,00, marquage sur la face avant. A partir de \varnothing 1,00, un côté chanfreiné.

Remarque(s):

Lors de la commande, **indiquer également le \varnothing souhaité**, p. ex. 483914 réf. 5 **10,08**.

Description technique

Pas	0,01 mm
Longueur des piges	40 mm
Dim. nominales	0,5 - 0,99 mm
Étalonnage	L5
Norme	DIN 2269
Type de produit	Piges de contrôle

Services

Étalonnage DAkkSPige de contrôle \varnothing maximal 20	028260 20
ÉtalonnagePiges de contrôle \varnothing maximal 20	028240 20