

## Pige de contrôle individuelle, acier inoxydable Classe de tolérance 1, Type: 2



### Données de commande

N° commande	483914 2
GTIN	2050001862372
Classe d'article	48A

### Description

#### Exécution:

Pige de contrôle en acier inoxydable, trempé (58-62 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de  $\varnothing$  1,50, marquage sur l'enveloppe; à partir de  $\varnothing$  3,00, marquage sur la face avant. A partir de  $\varnothing$  1,00, un côté chanfreiné.

#### Remarque(s):

Lors de la commande, **indiquer également le  $\varnothing$  souhaité**, p. ex. 483914 réf. 5 **10,08**.

### Description technique

Pas	0,01 mm
Longueur des piges	70 mm
Dim. nominales	1 - 2,99 mm
Étalonnage	L5
Norme	DIN 2269
Type de produit	Piges de contrôle

### Services

Étalonnage Piges de contrôle $\varnothing$ maximal 20	028240 20
Étalonnage DAkkSPige de contrôle $\varnothing$ maximal 20	028260 20