

Pige de contrôle individuelle, acier inoxydable Classe de tolérance 1, Type: 3



Données de commande

N° commande	483914 3
GTIN	2050001864192
Classe d'article	48A

Description

Exécution:

Pige de contrôle en acier inoxydable, trempé (58-62 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de \varnothing 1,50, marquage sur l'enveloppe; à partir de \varnothing 3,00, marquage sur la face avant. A partir de \varnothing 1,00, un côté chanfreiné.

Remarque(s):

Lors de la commande, **indiquer également le \varnothing souhaité**, p. ex. 483914 réf. 5 **10,08**.

Description technique

Pas	0,01 mm
Longueur des piges	70 mm
Dim. nominales	3 - 5,99 mm
Étalonnage	L5
Norme	DIN 2269
Type de produit	Piges de contrôle

Services

Étalonnage Piges de contrôle \varnothing maximal 20	028240 20
Étalonnage DAkkS Pige de contrôle \varnothing maximal 20	028260 20