

Pige de contrôle individuelle, acier inoxydable Classe de tolérance 1, Type: 5



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 483914 5 |
| GTIN | 2050001863416 |
| Classe d'article | 48A |

Description

Exécution:

Pige de contrôle en acier inoxydable, trempé (58-62 HRC) et revenu. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de \varnothing 1,50, marquage sur l'enveloppe; à partir de \varnothing 3,00, marquage sur la face avant. A partir de \varnothing 1,00, un côté chanfreiné.

Remarque(s):

Lors de la commande, **indiquer également le \varnothing souhaité**, p. ex. 483914 réf. 5 **10,08**.

Description technique

| | |
|--------------------|-------------------|
| Longueur des piges | 70 mm |
| Pas | 0,01 mm |
| Dim. nominales | 10 - 11,99 mm |
| Étalonnage | L5 |
| Norme | DIN 2269 |
| Type de produit | Piges de contrôle |

Services

| | |
|--|-----------|
| Étalonnage Piges de contrôle \varnothing maximal 20 | 028240 20 |
| Étalonnage DAkkS Pige de contrôle \varnothing maximal 20 | 028260 20 |