

Pige de contrôle individuelle, carbure Classe de tolérance 1, Type: 4



Données de commande

N° commande	483916 4
GTIN	2050001940988
Classe d'article	48A

Description

Exécution:

Pige de contrôle en carbure. Surfaces rectifiées et rodées. A partir de \varnothing 5,01, piges marquées.

Avantage(s):

- **Deux fois plus dur que l'acier spécial pour calibres**
- **Résistant à la corrosion**

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également **le \varnothing souhaité**, p. ex. 483916 réf. 3 **4,35**.

Description technique

Pas	0,01 mm
Longueur des piges	70 mm
Dim. nominales	6 - 9,99 mm
Étalonnage	L5
Norme	DIN 2269
Type de produit	Piges de contrôle

Services

Étalonnage Piges de contrôle \varnothing maximal 20	028240 20
Étalonnage DAkkSPige de contrôle \varnothing maximal 20	028260 20

