

**Veste Industrie, noir / gris, Taille unisexe: S****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 091412 S |
| GTIN | 7330509384015 |
| Classe d'article | 04T |

Description**Exécution:**

Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans un **matériau résistant à l'usure**. Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant **EN ISO 15797**. Tous les articles disposent d'une poche amovible pour carte d'identité.

- **Plis d'aisance dans le dos pour un confort optimal.**
- **Poches de poitrine à rabat, dont une avec double poche stylo.**
- **Fermeture éclair simple cachée en plastique.**
- **Poignets réglables.**

Veste avec deux poches avant et intérieures, dont une avec poche pour téléphone portable.

Remarque(s):

Veste en bleu marine / bleu bleuet sous le code art. 091411.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.

Composition du tissu: 35% coton

Composition du tissu: 65% polyester

Grammage du matériau/densité du tissu: 240 g/m²

Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100

Lavage: 70 °C couleurs

Description technique

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Taille unisexe | S |
| Référence fabricant | Industrie |
| Série | Industrie |
| Prestation de service spéciale | Personnalisation |
| Sexe | Unisexe |
| Composition du tissu | 35% coton |
| Composition du tissu | 65% polyester |
| Grammage du matériau/densité du tissu | 240 g/m ² |
| Norme pour les vêtements | Norme Oeko-Tex 100 |
| Lavage | 70 °C couleurs |
| Blanchissage | Ne pas blanchir |
| Nettoyage chimique | Nettoyage au perchloroéthylène |
| Séchage | Séchage en douceur (basse température) |
| Repassage | Chaud, max. 200 °C |
| Couleur | noir / gris |
| Type de produit | Vestes de travail |