



Embout double pointe 1/4 pouce C 6,3, Type: 8



Données de commande

N° commande	675395 8
GTIN	4013288038623
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Modèle standard, **tenace**.

Utilisation:

Pour vis double pointe (Snake Eyes).

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, **tenace**.

Description technique

Profil double pointe	8
Longueur totale	25 mm
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Ecartement des tenons	2,79 mm
Référence fabricant	Etau Z 857/1
Profil d'entraînement	Adaptateur pour étau
Type de produit	Outil à embout

