



Embout double pointe 1/4 pouce C 6,3, Type: 10



Données de commande

N° commande	675395 10
GTIN	4013288038630
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Modèle standard, **tenace**.

Utilisation:

Pour vis double pointe (Snake Eyes).

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, **tenace**.

Description technique

Profil double pointe	10
Longueur totale	25 mm
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Ecartement des tenons	3,3 mm
Référence fabricant	Étau Z 857/1
Profil d'entraînement	Adaptateur pour étau
Type de produit	Outil à embout

