

**Salopette Industrie, bleu marine / bleu bleuet, Taille de confection DE: 25****Données de commande**

N° commande	091431 25
GTIN	7330509385845
Classe d'article	04T

**Description****Exécution:**

Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans un **matériau résistant à l'usure**. Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant **EN ISO 15797**. Tous les articles disposent d'une poche amovible pour badges.

**Salopette** avec taille réglable, bretelles réglables élastiquées.

- **Poche poitrine à rabat de couleur contrastée et poche stylo.**
- **Poche intérieure à fermeture éclair.**
- **Boucle non métallique.**
- **Passant pour marteau sur le côté.**

**Description:**

- **Poche revolver à rabat.**
- **Poche sur la jambe avec poche pour téléphone portable et carte d'identité et poches stylo.**
- **Poche latérale et pour mètre pliant.**

**Remarque(s):**

**Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.**

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

**Salopette** en **noir / gris** sous le code art. 09 1432.

Autres couleurs disponibles sur demande.

ATTENTION : Les tailles indiquées sont des tailles européennes. Pour connaître les correspondances des tailles françaises, veuillez vous reporter au tableau figurant à l'arrière du catalogue dans les pages d'informations.

Composition du tissu: 65% polyester

Composition du tissu: 35% coton

Grammage du matériau/densité du tissu: 240 g/m<sup>2</sup>

Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100

Lavage: 70 °C couleurs

## Description technique

Taille FR	46C
Taille de confection DE	25
Taille IT	46C
Série	Industrie
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	46C
Taille NL	D100
Taille SE	C156
Sexe	Homme
Composition du tissu	65% polyester
Composition du tissu	35% coton
Grammage du matériau/densité du tissu	240 g/m <sup>2</sup>
Norme pour les vêtements	Norme Oeko-Tex 100
Lavage	70 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Chaud, max. 200 °C
Couleur	bleu marine / bleu bleuét
Type de produit	Salopettes

