

**Clé à ergot réglable droite, acier inoxydable, Ø nom. tenon: 3mm****Données de commande**

N° commande	628620 3
GTIN	4020772050504
Classe d'article	63Q

**Description****Exécution:**

Acier inoxydable, avec tenon fixe.

**Utilisation:**

Pour écrous à trous frontaux.

**Remarque(s):**

Ø tenon = Ø nom. tenon – 0,1 mm. Plage de tolérance h12.

**Description technique**

Ecartement des tenons réglable (a)	11 - 60 mm
Ø nom. tenon	3 mm
Type	758
Référence fabricant	758NI
Longueur L	160 mm
Matériau	Acier inoxydable, INOX
coudé	non
droite	oui
Réglable en largeur	oui
Type de produit	Clé à ergot

