

**Clé à ergot articulée coudée, Ø max. / Ø nom. tenon: 80/5mm****Données de commande**

N° commande	628810 80/5
GTIN	4020772051082
Classe d'article	63Q

**Description****Exécution:**

Acier spécial, rectifié sur chants, revenu bruni.  
Coudée, avec tenons interchangeables.

**Utilisation:**

Pour écrous à trous frontaux.

**Remarque(s):**

Ø tenon = Ø nom. tenon – 0,1 mm; plage de tolérance h12.

**Description technique**

Ø max.	80 mm
Ecartement des tenons réglable (a)	40 - 80 mm
Longueur totale	215 mm
Ø nom. tenon	5 mm
Type	764C
Filetage tenon	M6
Référence fabricant	764CC
Type de produit	Clé à ergot

## Accessoires

Boîte de rangement, 20 pièces, avec écrous et tenons en vrac

---

628850