

**Clé à ergot articulée pour clés dynamométriques, Ø max. / Ø nom. tenon: 80/5mm****Données de commande**

N° commande	628820 80/5
GTIN	4020772050160
Classe d'article	63Q

Description**Exécution:**

Acier spécial, rectifié sur chants, revenu bruni.

Avec carré d'entraînement pour utilisation avec une clé dynamométrique. Avec tenons interchangeables.

Utilisation:

Pour écrous à trous frontaux.

Remarque(s):

Ø tenon = Ø nom. tenon – 0,1 mm; plage de tolérance h12.

Description technique

Longueur totale	180 mm
Ø max.	80 mm
Ecartement des tenons réglable (a)	40 - 80 mm
Ø nom. tenon	5 mm
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Type	764C
Filetage tenon	M6
Référence fabricant	764Md
Type de produit	Clé à ergot

Accessoires

Boîte de rangement, 20 pièces, avec écrous et tenons en
vrac

628850